水質・

測量関連機器

資料

A K T / 0 通信 12

## 201

### アルコールチェックシステム 顔認証/フロアスタンド

# PSG03

メーカー NHPソリューション

測定項目 アルコール濃度・検温



商品コード	備考
RVX 00001 001	

- ・衛生上の観点から、アルコールチェック用吹込み口に 使用するストローなどはお客様にてご準備ください。
- ・ご利用開始前に登録/設定作業が必要です。 お客様にて登録をお願いいたします。

この項目はチェック時にブル ダウンによる選択で入力、 他の項目は自動で入力

No	社酰No	86	998	保証	出來/用商	アルコール書意	際ナンバー	MIDM
125	001	△米□館	2022-06-29 18:05:27	36.00	RB	0.00mg/L	BJIID 533 1234	COMM
124	005	CMO#	2022-06-29 17:32:14	38.20	HB	0.00mg/L	風川さ 335 5678	DOS
123	003	松〇杏〇	2022-06-29 17:20:02	36.60	##	D.DOmg/L	條系た513 9012	COMB
122	001	△米□総	2022-06-29 09:49:01	36.10	出界	0.00mg/L	BJIID 533 1234	COURS
121	002	DMO# :	2022-06-29 09-48-20	36.50	出発	0.00mg/L	All & 335 5678	OC#5
120	003	松の杏口	2022-06-29	36.60	出発	0.58mg/L	標系た513 9012	COMB

顔認証で本人確認し、アルコールチェック、検温、データ管理が1台でできます。 立ったままでの操作が可能なフロアスタンド型です。 ユーザー登録は50,000人まで、安全運転管理者による運転 者への運転前後のアルコール測定と記録にご利用頂けます。

型코	式		PSG03	
10	センサー		電気化学式ガスセンサー	
快	測定範	井	呼気中アルコール濃度 0.0mg/L~1.9mg/L	
検知器	測定精度		0.4mg/L以下: ±0.02mg/L、0.4mg/L以上: ±5%	
нн	スクリ	ーン	1.78インチ LCDカラーパネル	
	メモリ	・登録人数	2GB・ユーザー最大50,000人	
	データ記録件数		車番登録1,000台、管理者登録100人	
カソ			イベント保存: 初期設定: 65,535件(写真有り履歴)	
メラ	タッチパネル		8インチ静電容量マルチタッチスクリーン	
_	インターフェース		回線:10/100/1,000Mbps、Wifi対応、USB3.0×1、USBポート×1、サウンド1.5W、マイク	
	温度センサー		赤外線温度測定モジュール(測定精度: ±0.3°C)	
電源	源		AC100~240V (検知器 : 5V/1A、カメラ:AC12V/2A)	
使月	用温度湿度	検知器	0~46°C	
• }	显度	カメラ	-10~50°C (温度測定時: 0~40°C)⋅20~95%RH (結露なきこと)	
			57×27×140mm・約154g	
寸法	女 ×D×H)	カメラ	140×28×259mm·780g	
	^ロ^ロ/ 質量	スタンド	本体:300×230×1,265mm・9.5kg、アーム: Φ66×384mm・260g	
,	~=	セット設置時	300×230×1,345mm (突起部含まず)・約11kg	

※1ヶ月に1回のデータ取出しを推奨します。

	アルコールチェッカー、アーム、吹きかけ用キャップ×2 (装着済×1)、
機器構成	吹き込み用キャップ×4、フロアスタンド、ACアダプタ1m、
	電源ケーブル1m、取扱説明書、弊社検査成績書

出発時の検査はわずか20秒で終了します。検査結果データは本体へ自動で一括 保管されます。

Step1. 顔認証: 温度測定 ▶ Step2. アルコール検知 ▶ Step3. 車両と管理者選択



記録は、法改正によって1年間の保管が義務付けられます。 自動で人物認識された記録は、本体に65.535件まで保存可能。Excel形式で取 出しできます。

※直行直帰時は、安全管理者に電話のうえ手動入力をしてください。